



**NAPOMENE:**

- Razvod u standardnim podžbuknim cijevima
- Svjetiljke se montiraju u kutije Ø60mm
- Sobne svjetiljke su spojene na komunikator OKE08
- Komunikator OKE08 se montira u razvodnu kutiju 95x95
- Komunikator OKE08 može primiti maksimalno 8 soba
- Ispravljač se montira u nadžbuknu kutiju 190x140x70



HUST d.o.o.  
 Marijana Stilinovića 53  
 10431 Sveta Nedelja  
 www.hust.hr

Nacrt: 300-1

Datum: 3.1.2025.

Verzija: 1.0

List: 1 od 2

Pr.br.:/

Naslov:

Schema spajanja MMX bolničkog sustava

Projekt:

Naručitelj:

Izradio: HUST